

Praktický návod k nastavení tisku

Přecházíme
na nový formát
přepravních
štítků



Nejdřív si ověřte, zda se vás změna týká

Nemusíte nic měnit, pokud už používáte role 100 × 150 mm, arch A4 2 × 2 nebo větší kompatibilní role (102 × 152 / 100 × 170 mm) a štítky se tisknou správně.

Změnu je potřeba provést, pokud používáte štítky Connect nebo Vlastní formát.
Přejděte na A4 2 × 2 nebo roli 100 × 150 mm.

Co se pro vás mění?


TERMO TISK



Thermo 85 × 85 /
100 × 127 mm

Shiplt
100 × 150 mm



KANCELÁŘSKÝ TISK



A4 4 × 1

A4 2 × 2
na výšku

BAREVNÉ ŠTÍTKY CONNECT (A6 pohlednice)




A4 2 × 2
na výšku



Ne



Shiplt tištěný na výšku (A6)
na žlutý štítek Connect:
kódy leží na barevných polích
a hůř se skenují



Ano



Shiplt na bílém papíře A4,
4 štítky na arch (2x2 na výšku):
kódy na čistém podkladu

Pokud využíváte e-shopové nebo expediční řešení třetí strany (např. Balíkobot nebo Shoptet), nové formáty by již měly být dostupné přímo v jeho nabídce.

Co teď udělat?

Podle způsobu tisku postupujte podle obrázkového návodu na následujících stranách.



GLS.

Nastavení krok za krokem

Termo tiskárna: role 100 × 150 mm (potisk 97 × 147 mm)



Nejdřív ověřte kompatibilitu tiskárny. Musí podporovat médium o šířce 100 mm a tiskovou šířku alespoň 97 mm. Úzké termo tiskárny pro 85 × 85 mm nový formát nevytisknou; v takovém případě je nutná výměna tiskárny nebo přechod na A4 2 × 2.

1



Objednejte role 100 × 150 mm

Staré role nejdřív dotiskněte.

2



Termovrstva k hlavě

Vložte roli, dotáhněte vodička

Termovrstvou k tiskové hlavě. Boční vodička těsně k okrajům - volná způsobují šikmý tisk.

3




Kalibrace

Proveďte kalibraci tiskárny

Po změně rozměru vždy - jinak tiskárna vysouvá prázdné štítky. Postup dle modelu.

4



Nastavte rozměry v ovladači tisku

Na požadovaný rozměr: šířka 100 mm, výška 150 mm.

5



Změňte formát v MyGLS/API parametr

V nastavení tisku vyberte typ tiskárny Shiplt. Přes API zadejte parametr TypeofPrinter = ShipltThermoPDF.

6




Testovací tisk

Vytiskněte jeden štítek: celý, neoříznutý, nic u kraje.

Kancelářská tiskárna: arch A4 2 × 2

1



148x105

Pořídte archy A4 2 × 2

Čtyři etikety 148 × 105 mm (prodává se jako 105 × 148 / A6). Archy 4 × 1 nelze použít - mají jiné dělení.

2



100%

Skutečná velikost

Měřitko 100 %

V dialogu tisku i v PDF: Skutečná velikost. Vypněte „Přizpůsobit stránce“, jinak se obsah posune vůči perforaci.

3



A4 2x2

Změňte formát v MyGLS/API parametr

V nastavení tisku vyberte typ tiskárny A4 2x2. Přes API zadejte parametr TypeofPrinter = A4_2x2.

4



Testovací tisk

Vytiskněte jeden štítek: celý, neoříznutý, nic u kraje.

Máte dotaz? Obraťte se na naši Zákaznickou linku: **+420 567 771 111 | info@glS-czech.com**

Zákaznická linka vám je k dispozici každý pracovní den od **8:00** do **17:30**.

V případě technických obtíží se prosím obračtejte na:
it-help@glS-czech.com.

GLS.